

Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C, yüksek verimli depo ve Folyo kaplama, beyaz, 10 bar

Ürün numarası: 7845800

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	AH 750/1_C
Renk	beyaz
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	105 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Nominal içerik	694 l
Nominal içerik Kaynak borusu	49 l
Şuna göre tasarlanmıştır	EN 12897
İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı	110 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı	10 bar
İşletim fazla basıncı	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Bağlantı manşonu EEHR	G 1 1/2"
Bağlantı İçme suyu	R 1 1/4"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	R 1 1/4"
Sirkülasyon bağlantısı	R 3/4"
Bağlantı Soğuk/Sıcak su	R 1 1/4"
Bağlantı İleri/Geri akış	R 1 1/4"
Geleneksel NL sayısı	40,0
Sıcak tutma kayıpları	141 W
Üst sıcak yüzey	7,06 m ²
Çap	960 mm
İzolasyonsuz çap	750 mm
Maks. yükseklik	2052 mm
İzolasyon hariç yükseklik	1930 mm
Derinlik	1047 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	2119 mm
Ağırlık	263,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua Heat Pump

İçme suyunun, özellikle ısı pompası uygulamalarında, dolaylı ısıtılması için, içinde isteğe bağlı olarak bir veya iki ısı eşanjörü bulunan, zeminde dikey kurulmak üzere tasarlanmış sıcak su deposu.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı.

500 litre'ye kadar olan içme suyu depoları enerji verimliliği sınıfı B ve C olarak mevcuttur. İçme suyu depoları > 500 litre ise sadece enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.