

Storatherm Heat HF 1500/1_C, bufferreservoir voor verwarmings- en koelsystemen, wit, 6 bar

Artikelnummer: 7844200



Kenmerken

Type	HF 1500/1_C
Kleur	wit
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	120 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud bufferreservoir	1365 l
Nom. inhoud gegolfde buis	41 l
Aantal aansluitingen	9 St.
Bedrijfstemperatuur bufferreservoir	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Bedrijfsdruk bufferreservoir	6 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Aansluiting mof/flens	G 1 1/2"
Aansluiting elektrisch element EEHR	G 1 1/2"
Aansluiting verwarmingselement	R 1 1/4"
Warmteverliezen bufferreservoir	167,00 W
Verwarmingsoppervlak boven	4,48 m²
Diameter	1240 mm
Diameter zonder isolatie	1000 mm
Max. hoogte	2100 mm
Hoogte zonder isolatie	2119 mm
Kantelmaat ca.	2222 mm
Gewicht	272,00 kg

Beschrijving

Storatherm Heat

Buffertank voor het opslaan van verwarmings- en koelwater. Optioneel in staande uitvoering met/ zonder flens of met één of twee interne warmtewisselaars voor de aansluiting van externe energiebronnen.

De rijen aansluitstukken voor warmteopwekkers en -verbruikers zijn verticaal geplaatst, met een offset van 100° als aansluitstukken voor het laden of lossen. Tussen deze rijen aansluitstukken zijn ook verticaal geplaatste schroefverbindingen aanwezig waarin sensorhulzen, thermometers etc. (3 x 3/4, 1 x 1/2) kunnen worden geschroefd. Opslagtanks met gladbuis-warmtewisselaar zijn bovendien voorzien van voor- en terugloopaansluitingen van het buizenbundel-verwarmingsoppervlak.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.